


Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X160 (6.1/4)



Artikelnummer	22090.285.158
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950353071562
-----	--------------

UNSPSC	31161619
--------	----------

EAN	8715492618375
-----	---------------

PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen
------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter (Inch)	1.1/8
Lengte (L) (mm)	160
Lengte (L) (Inch - ft)	6.1/4

Remarks De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3 L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Klasse	Gr.B7 - Gr.2H
--------	---------------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
--------------------------	-----------------------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Blank
----------------------	-------

Draadsoort	8 Unified National
------------	--------------------

Standaarden

ASME	B16.5/B18.2.2
------	---------------

ASTM	A193/A194
------	-----------

BS	≈4882
----	-------

Technische specificatie

B	1.13/16
---	---------

M	28.2
---	------

Gangen per Inch	8
-----------------	---

Technische tekening

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

