FABORY



Zware zeskantmoer ASME ≈B18.2.4.6M Staal ASTM A194M Thermisch verzinkt Gr.2H overmaats M10

Artikelnummer	22205.100.001
Merk	-
UBB	500635535106
UNSPSC	31161727
EAN	8715492921598
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	Gr.2H
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A194M
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Sleutelwijdte wijkt af van ASME B18.2.4.6M en zijn in overeenstemming met DIN 934. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen echter ook moeren geleverd worden met de grotere sleutelwijdte volgens ASME B18.2.4.6M.overmaats

Standaarden

ASTM	A194M
ASME	≈B18.2.4.6M

Technische specificatie

d-D	M10
F	17

Technische tekening

H	10
P	1.5

