



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X145 (5.3/4)

Artikelnummer	22325.254.146
Merk	-
UBB	500578910092
UNSPSC	31161619
EAN	8715494416313
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1 Inch
Lengte	145 mm
Klasse	Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	8

Info De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Technische specificatie

B	1.625
L (mm)	145

Technische tekening

