FABORY



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X125 (5)

Artikelnummer	22326.285.127
Merk	-
UBB	500578268319
UNSPSC	31161619
EAN	8715494360302
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.1/8 Inch
Lengte	125 mm
Klasse	Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	8 Unified National
Gangen per Inch	8
Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Technische specificatie

B	1.8125
L (mm)	125
M	28.2

Technische tekening

FABORY

