



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X145 (5.3/4)

Artikelnummer 22326.285.146

Merk -

UBB 500578268723

UNSPSC 31161619

EAN 8715494360340

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.1/8 Inch
Lengte	145 mm
Klasse	Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	8 Unified National
Gangen per Inch	8

Info De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Technische specificatie

B	1.8125
L (mm)	145
M	28.2

Technische tekening

FABORY

