



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 1.1/2X195 (7.3/4)

Artikelnummer	22326.381.196
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500578295791
-----	--------------

UNSPSC	31161619
--------	----------

EAN	8715494339452
-----	---------------

PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen
------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	1.1/2 Inch
Lengte	195 mm
Klasse	Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	8 Unified National
Gangen per Inch	8

Info

De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Technische specificatie

B	2.375
L (mm)	195
M	37.3

Technische tekening

FABORY

