



## Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 1.3/4X580 (22.7/8)

Artikelnummer 22326.444.580

Merk -

UBB 500578313107

UNSPSC 31161619

EAN 8715494324632

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Diameter                 | 1.3/4 Inch            |
| Lengte                   | 580 mm                |
| Klasse                   | Gr.L7 - Gr.7          |
| Materiaalsoort           | Staal                 |
| Materiaalsoort Technisch | ASTM A320 - ASTM A194 |
| Draadrichting            | Rechts                |
| Oppervlaktebedekking     | Blank                 |
| Draadsoort               | 8 Unified National    |
| Gangen per Inch          | 8                     |

Info De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

### Standaarden

|      |               |
|------|---------------|
| BS   | ≈4882         |
| ASME | B16.5/B18.2.2 |
| ASTM | A193/A194     |

### Technische specificatie

|        |      |
|--------|------|
| B      | 2.75 |
| L (mm) | 580  |
| M      | 43.6 |

### Technische tekening

FABORY

