FABORY



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.4 2 Inch X700 (27.1/2)

Artikelnummer	22330.508.698
Merk	-
UBB	500578967019
UNSPSC	31161619
EAN	8715494426138
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2 Inch
Lengte	700 mm
Klasse	Gr.L7 - Gr.4
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	8 Unified National
Gangen per Inch	8
Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.Moeren Grade 4 zijn niet meer opgenomen in ASTM A194/ A194M en zullen geleidelijk uitfaseren. Aanbevolen wordt

Standaarden

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

moeren in Grade 7 te gebruiken.

Technische specificatie

B	3.125
L (mm)	700
M	50

Technische tekening

