



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.4 2 Inch X755 (29.3/4)

Artikelnummer 22330.508.755

Merk -

UBB 500578967431

UNSPSC 31161619

EAN 8715494426176

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2 Inch
Lengte	755 mm
Klasse	Gr.L7 - Gr.4
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	8 Unified National
Gangen per Inch	8

Info De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen. Moeren Grade 4 zijn niet meer opgenomen in ASTM A194/ A194M en zullen geleidelijk uitfasen. Aanbevolen wordt

Standaarden

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

moeren in Grade 7
te gebruiken.

FABORY

Technische specificatie

B	3.125
L (mm)	755
M	50

Technische tekening

