



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1/2X280 (11)

Artikelnummer	22529.127.279
Merk	-
UBB	500578417569
UNSPSC	31161619
EAN	8715494353489
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/2 Inch
Lengte	280 mm
Klasse	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	13
Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Technische specificatie

B	0.875
L (mm)	280
M	12.3

Technische tekening

FABORY

