



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1 Inch X210 (8.1/4)

Artikelnummer 22529.254.209

Merk -

UBB 500578443219

UNSPSC 31161619

EAN 8715494369299

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1 Inch
Lengte	210 mm
Klasse	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	8
Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Technische specificatie

B	1.625
L (mm)	210

Technische tekening

