


## Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X540 (21.1/4)



Artikel nummer	22530.285.539
Merk	-
UBB	500578534470
UNSPSC	31161619
EAN	8715494371803
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (Inch)	1.1/8
Lengte (L) (mm)	540
Lengte (L) (Inch - ft)	21.1/4
Remarks	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3 L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Klasse	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	8 Unified National

### Standaarden

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

### Technische specificatie

B	1.13/16
M	28.2

### Technische tekening

Gangen per Inch 8

**FABORY** OF COURSE.  
SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

