


Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X570 (22.1/2)



Artikel nummer	22530.285.571
Merk	-
UBB	500578534629
UNSPSC	31161619
EAN	8715494371827
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (Inch)	1.1/8
Lengte (L) (mm)	570
Lengte (L) (Inch - ft)	22.1/2
Remarks	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3 L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Klasse	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	8 Unified National

Standaarden

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Technische specificatie

B	1.13/16
M	28.2

Technische tekening

Gangen per Inch 8

FABORY OF COURSE.
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

