



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/4X105 (4.1/8)

Artikelnummer 22530.317.105

Merk -

UBB 500578535386

UNSPSC 31161619

EAN 8715494371896

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.1/4 Inch
Lengte	105 mm
Klasse	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	8 Unified National
Gangen per Inch	8
Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Technische specificatie

B	2
L (mm)	105
M	31

Technische tekening

FABORY

