



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A320 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X40 (1.1/2)

Artikelnummer	22531.158.038
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500578597824
-----	--------------

UNSPSC	31161619
--------	----------

EAN	8715494358682
-----	---------------

PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen
------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	5/8 Inch
Lengte	40 mm
Klasse	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	11

Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
------	---

Standaarden

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Technische specificatie

B	1.0625
L (mm)	40

Technische tekening

