



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X220 (8.3/4)

Artikelnummer	22538.254.222
Merk	-
UBB	500578062704
UNSPSC	31161619
EAN	8715494338998
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1 Inch
Lengte	220 mm
Klasse	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	8
Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Technische specificatie

B	1.625
L (mm)	220

Technische tekening

