


Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.1/8X160 (6.1/4)



Artikelnummer	22539.285.158
Merk	-
UBB	500578133836
UNSPSC	31161619
EAN	8715494320726
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (Inch)	1.1/8
Lengte (L) (mm)	160
Lengte (L) (Inch - ft)	6.1/4
Remarks	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3 L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Klasse	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	8 Unified National

Standaarden

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Technische specificatie

B	1.13/16
M	28.2

Technische tekening

Gangen per Inch 8

FABORY OF COURSE.
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

