



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.1/8X180 (7)

Artikelnummer 22539.285.177

Merk -

UBB 500578134255

UNSPSC 31161619

EAN 8715494320764

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.1/8 Inch
Lengte	180 mm
Klasse	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	8 Unified National
Gangen per Inch	8
Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Technische specificatie

B	1.8125
L (mm)	180
M	28.2

Technische tekening

FABORY

