



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 2.1/2X380 (15)

Artikelnummer 22539.635.381

Merk -

UBB 500578190836

UNSPSC 31161619

EAN 8715494349581

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2.1/2 Inch
Lengte	380 mm
Klasse	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	8 Unified National
Gangen per Inch	8
Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Technische specificatie

B	3.3125
L (mm)	380
M	62.3

Technische tekening

FABORY

