



Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M2X10

Artikelnummer	24510.020.010
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950353814581
-----	--------------

UNSPSC	31161504
--------	----------

EAN	8715492628077
-----	---------------

PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	10 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	84
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
ISO	≈1207

Technische specificatie

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk(max.)	3.8
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	1.3
L (mm)	10
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Technische tekening