

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M2,5X10



Artikelnummer	24510.025.010
Merk	-
UBB	950353793041
UNSPSC	31161504
EAN	8715492628169
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M2,5
Lengte (L) (mm)	10
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈1207
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NF	≈E25-127

Technische specificatie

Thread length (min.)	25
d_k (max.)	4.5
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	1.6
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.7

Technische tekening

