



Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X50

Artikelnummer	24520.050.050
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950353118447
-----	--------------

UNSPSC	31161504
--------	----------

EAN	8715492630780
-----	---------------

PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	50 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-127
ISO	≈1207
DIN	84
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk(max.)	8.5
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	3.3
L (mm)	50
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

Technische tekening