FABORY



Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X55

Artikelnummer	24520.050.055
Merk	-
UBB	951353041290
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630797
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	55 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-127
ISO	≈1207
DIN	84
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk(max.)	8.5
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	3.3
L (mm)	55
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

Technische tekening