



Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X60

Artikelnummer	24520.050.060
Merk	-
UBB	950353118512
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630803
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	60 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈1602
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
DIN	84
ISO	≈1207

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk(max.)	8.5
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	3.3
L (mm)	60
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

Technische tekening