FABORY



Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X10

Artikelnummer	24520.060.010
Merk	-
UBB	950353119015
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630865
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	10 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
DIN	84
BS	≈4183
NF	≈E25-127
NEN	≈1602

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk(max.)	10
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	10
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technische tekening