



Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X12

Artikelnummer	24520.060.012
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950353119197
-----	--------------

UNSPSC	31161504
--------	----------

EAN	8715492630872
-----	---------------

PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	12 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
BS	≈4183
ISO	≈1207

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk(max.)	10
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	12
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technische tekening