



Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X80

Artikelnummer	24520.080.080
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950353121722
-----	--------------

UNSPSC	31161504
--------	----------

EAN	8715492631282
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	80 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈1207
NEN	≈1602
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NF	≈E25-127

Technische specificatie

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk(max.)	13
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	80
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Technische tekening