



Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X16

Artikelnummer	24520.100.016
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950353121987
-----	--------------

UNSPSC	31161504
--------	----------

EAN	8715492631343
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	16 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
DIN	84
BS	≈4183
NEN	≈1602

Technische specificatie

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk(max.)	16
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	16
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Technische tekening