



Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X50

Artikelnummer	24520.100.050
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950353122555
-----	--------------

UNSPSC	31161504
--------	----------

EAN	8715492631428
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈1602
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
DIN	84
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk(max.)	16
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	50
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Technische tekening