



## Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X60

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 24520.100.060 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 950353122639 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161504 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492631442 |
|-----|---------------|

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| PKG. van 100 | Alleen volledige verpakkingen |
|--------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M10                     |
| Lengte               | 60 mm                   |
| Klasse               | 4.8                     |
| Aandraaivoorziening  | Zaaggleuf               |
| Kopsoort             | Cilinderkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |

### Standaarden

|      |           |
|------|-----------|
| BS   | ≈4183     |
| NF   | ≈E25-127  |
| DIN  | 84        |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NEN  | ≈1602     |
| ISO  | ≈1207     |

### Technische specificatie

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d-D                  | M10 |
| Thread length (min.) | 38  |
| dk(max.)             | 16  |
| Voldraad als L ≤     | 40  |
| k (max.)             | 6   |
| L (mm)               | 60  |
| n                    | 2.5 |
| P                    | 1.5 |
| t (min.)             | 2.5 |

### Technische tekening