



Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X25

Artikelnummer	24520.120.025
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950353123132
-----	--------------

UNSPSC	31161504
--------	----------

EAN	8715492631510
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	25 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈1602
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NF	≈E25-127
ISO	≈1207

Technische specificatie

d-D	M12
Thread length (min.)	38
dk(max.)	18
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	7
L (mm)	25
n	3
P	1.75
t (min.)	3

Technische tekening