



Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X80

Artikelnummer	24520.120.080
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950353123884
-----	--------------

UNSPSC	31161504
--------	----------

EAN	8715492631596
-----	---------------

PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	80 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-127
NEN	≈1602
ISO	≈1207
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M12
Thread length (min.)	38
dk(max.)	18
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	7
L (mm)	80
n	3
P	1.75
t (min.)	3

Technische tekening