

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X5



Artikelnummer	24540.020.005
Merk	-
UBB	950353128834
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632449
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	5 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370

Technische specificatie

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk(max.)	3.8
Voldraad als $L \leq$	18
k (max.)	1.2
L (mm)	5
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Technische tekening

