

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2,5X4



Artikelnummer	24540.025.004
Merk	-
UBB	950353129741
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632593
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	4 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk(max.)	4.7
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	1.5
L (mm)	4
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Technische tekening

