



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2,5X10

Artikelnummer	24540.025.010
Merk	-
UBB	950353130145
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632630
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	10 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk(max.)	4.7
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	1.5
L (mm)	10
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Technische tekening

