



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2,5X20

Artikelnummer	24540.025.020
Merk	-
UBB	950353130558
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632685
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	20 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk(max.)	4.7
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	1.5
L (mm)	20
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Technische tekening

