

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X4



Artikelnummer	24540.030.004
Merk	-
UBB	950353130897
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632814
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	4 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2009
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	4
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische tekening

