

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X25



Artikelnummer	24540.030.025
Merk	-
UBB	950353131622
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632920
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M3
Lengte (L) (mm)	25
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963
BS	≈4183

Technische specificatie

Thread length (min.)	19
d_k (max.)	5.6
Voldraad als $L \leq$	22
k (max.)	1.65
n	0.8
P	0.50
t (min.)	0.6

Technische tekening

