



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X100

Artikelnummer 24540.030.100

Merk -

UBB 950353132539

UNSPSC 31161504

EAN 8715492633033

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	100 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	100
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische tekening

