



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3,5X8

Artikelnummer	24540.035.008
Merk	-
UBB	950353132794
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633064
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3.5
Lengte	8 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009

Technische specificatie

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk(max.)	6.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	1.93
L (mm)	8
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Technische tekening

