

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X8



Artikelnummer	24540.040.008
Merk	-
UBB	950353133602
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633187
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M4
Lengte (L) (mm)	8
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Technische specificatie

Thread length (min.)	22
d_k (max.)	7.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
n	1
P	0.70
t (min.)	0.8

Technische tekening

