

## Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X25



Artikelnummer 24540.040.025

Merk -

UBB 950353134105

UNSPSC 31161504

EAN 8715492633262

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M4
Lengte (L) (mm)	25
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
NF	≈E25-123

### Technische specificatie

Thread length (min.)	22
$d_k$ (max.)	7.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
n	1
P	0.70
t (min.)	0.8

### Technische tekening

