FABORY



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X40

Artikelnummer	24540.040.040
Merk	-
UBB	950353134444
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633293
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	40 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963
NF	≈E25-123

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	40
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische tekening

