

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X70



Artikelnummer	24540.040.070
Merk	-
UBB	950353134857
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633330
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	70 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	70
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische tekening

