FABORY



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X25

Artikelnummer	24540.050.025
Merk	-
UBB	950353135763
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633453
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	25 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische tekening

