

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X30



Artikelnummer	24540.050.030
Merk	-
UBB	950353135847
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633460
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M5
Lengte (L) (mm)	30
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
DIN	963

Technische specificatie

Thread length (min.)	25
d_k (max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
n	1.2
P	0.80
t (min.)	1

Technische tekening

