

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X35



Artikelnummer	24540.050.035
Merk	-
UBB	950353135920
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633477
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	35 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	35
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische tekening

