

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X8



Artikelnummer	24540.060.008
Merk	-
UBB	950353136753
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633583
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	8 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	8
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische tekening

