

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X12



Artikelnummer	24540.060.012
Merk	-
UBB	950353136910
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633606
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	12 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	12
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische tekening

