



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X25

Artikelnummer	24540.060.025
Merk	-
UBB	950353137256
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633668
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische tekening

